

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, MF: M45X0,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130010 M45X0,5
GTIN	4062406014100
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 0,5 mm

długość całkowita L: 220 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 36 mm

Chwyt kwadratowy □: 29 mm

Ø otworu rdzenia: 44,5 mm

**Opis techniczny**

długość całkowita L	220 mm
Ø otworu rdzenia	44,5 mm
Chwyt kwadratowy □	29 mm
norma	DIN 376
kąt nacięcia	15 stopni
Ø gwintu	45 mm
głębokość gwintu	90 mm

