

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, MF: M25X1,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130010 M25X1,5
GTIN	4062406012717
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 1,5 mm

długość całkowita L: 140 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 18 mm

Chwyt kwadratowy □: 14,5 mm

Ø otworu rdzenia: 23,5 mm

**Opis techniczny**

Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
długość całkowita L	140 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Ø gwintu	25 mm
Ø otworu rdzenia	23,5 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	18 mm

głębokość gwintu	50 mm
Chwył kwadratowy □	14,5 mm
Liczba ostrzy Z	4
norma	DIN 376
skok gwintu	1,5 mm
liczba rowków wiórowych	4
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M25×1,5
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik