

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, MF: M27X0,35****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130011 M27X0,35
GTIN	4062406016425
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 0,35 mm

długość całkowita L: 160 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 20 mm

Chwyt kwadratowy □: 16 mm

Ø otworu rdzenia: 26,65 mm

**Opis techniczny**

kąt nacięcia	15 stopni
Liczba ostrzy Z	3
długość całkowita L	160 mm
głębokość gwintu	54 mm
Ø gwintu	27 mm
Ø otworu rdzenia	26,65 mm
Chwyt kwadratowy □	16 mm

