

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M58X0,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130026 M58X0,5
GTIN	4062406032180
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

 ; HSS

norma: DIN 2184

skok gwintu: 0,5 mm

długość całkowita L: 160 mm

Ø chwytu D_s: 45 mm

Chwyt kwadratowy □: 35 mm

Ø otworu rdzenia: 57,5 mm

Opis techniczny

Ø chwytu D _s	45 mm
liczba rowków wiórowych	6
kąt nacięcia	15 stopni
Liczba ostrzy Z	6
Ø gwintu	58 mm
głębokość gwintu	87 mm
długość całkowita L	160 mm

