

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, TiN, MF: M1,4X0,3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130015 M1,4X0,3
GTIN	4062406018207
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 91 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 25 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS E

norma: DIN 371

skok gwintu: 0,3 mm

długość całkowita L: 40 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 2,5 mm

Chwyt kwadratowy □: 2,1 mm

Ø otworu rdzenia: 1,1 mm

**Opis techniczny**

skok gwintu	0,3 mm
głębokość gwintu	2,8 mm
Chwyt kwadratowy □	2,1 mm
liczba rowków wiórowych	2
kąt nacięcia	15 stopni
Ø otworu rdzenia	1,1 mm
Materiał ostrza &nbsp;;	HSS E

długość całkowita L	40 mm
norma	DIN 371
Ø gwintu	1,4 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	2,5 mm
Liczba ostrzy Z	2
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M1,4 × 0,3
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik