

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, TiN, MF: M28X1,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130015 M28X1,5
GTIN	4062406020156
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych
Minimalne zamówienie: 1 szt.
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu
Rodzaj gwintu: M/MF
Materiał ostrza
 : HSS E
norma: DIN 376
skok gwintu: 1,5 mm
długość całkowita L: 140 mm
Ø chwytu D_s: 20 mm
Chwyt kwadratowy □: 16 mm
Ø otworu rdzenia: 26,5 mm

Opis techniczny

Chwyt kwadratowy □	16 mm
norma	DIN 376
głębokość gwintu	56 mm
Materiał ostrza :	HSS E
kąt nacięcia	15 stopni
Ø chwytu D _s	20 mm
Ø gwintu	28 mm

długość całkowita L	140 mm
Ø otworu rdzenia	26,5 mm
skok gwintu	1,5 mm
liczba rowków wiórowych	4
Liczba ostrzy Z	4
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	28
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik