

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, TiN, MF: M46X0,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130015 M46X0,5
GTIN	4062406021382
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 0,5 mm

długość całkowita L: 250 mm

Ø chwytu D_s: 36 mm

Chwył kwadratowy □: 29 mm

Ø otworu rdzenia: 45,5 mm

Opis techniczny

głębokość gwintu	92 mm
Liczba ostrzy Z	4
skok gwintu	0,5 mm
norma	DIN 376
Ø gwintu	46 mm
Ø chwytu D _s	36 mm
Ø otworu rdzenia	45,5 mm
długość całkowita L	250 mm

kąt nacięcia	15 stopni
Materiał ostrza 	HSS E
Chwył kwadratowy □	29 mm
liczba rowków wiórowych	4
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M46 × 0,5
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik