

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, TiN, MF: M39X0,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130015 M39X0,5
GTIN	4062406020972
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&amp;nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 0,5 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 32 mm

Chwyt kwadratowy □: 24 mm

Ø otworu rdzenia: 38,5 mm

**Opis techniczny**

Chwyt kwadratowy □	24 mm
Ø otworu rdzenia	38,5 mm
liczba rowków wiórowych	4
norma	DIN 376
długość całkowita L	200 mm
Liczba ostrzy Z	4
głębokość gwintu	78 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	32 mm

skok gwintu	0,5 mm
Ø gwintu	39 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M39 × 0,5
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik