

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, TiN, MF: M4X0,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130015 M4X0,5
GTIN	4062406018450
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS E

norma: DIN 371

skok gwintu: 0,5 mm

długość całkowita L: 63 mm

Ø chwytu D_s: 4,5 mm

Chwył kwadratowy □: 3,4 mm

Ø otworu rdzenia: 3,5 mm

Opis techniczny

Ø otworu rdzenia	3,5 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Materiał ostrza ;	HSS E
skok gwintu	0,5 mm
Ø gwintu	4 mm
głębokość gwintu	8 mm
liczba rowków wiórowych	3

Liczba ostrzy Z	3
Ø chwytu D _s	4,5 mm
długość całkowita L	63 mm
norma	DIN 371
Chwył kwadratowy □	3,4 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	4
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik