

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, TiN, MF: M35X1,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130015 M35X1,5
GTIN	4062406020699
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&amp;nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 1,5 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 28 mm

Chwyt kwadratowy □: 22 mm

Ø otworu rdzenia: 33,5 mm

**Opis techniczny**

Materiał ostrza &nbsp;:	HSS E
kąt nacięcia	15 stopni
głębokość gwintu	70 mm
długość całkowita L	200 mm
Liczba ostrzy Z	4
Ø chwytu D <sub>s</sub>	28 mm
skok gwintu	1,5 mm

liczba rowków wiórowych	4
Ø otworu rdzenia	33,5 mm
norma	DIN 376
Chwył kwadratowy □	22 mm
Ø gwintu	35 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	35
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik