

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, Typ: 3/4-20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130030 3/4-20
GTIN	4062406035150
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

**Opis techniczny**

Liczba ostrzy Z	3
Ø chwytu D <sub>s</sub>	14 mm
liczba zwojów na cal	20
Ø otworu rdzenia	18 mm
Chwyt kwadratowy □	11 mm
głębokość gwintu	57,15 mm
norma	DIN 376
długość całkowita L	125 mm
skok gwintu	1,27 mm
liczba rowków wiórowych	3
Ø gwintu	19,05 mm
Materiał ostrza	HSS E
Rodzaj gwintu	UNEF

wielkość gwintu	3/4-20 UNEF
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Klasa tolerancji	2B +0,10
Klasa tolerancji	2B +0,20
Klasa tolerancji	2B
Klasa tolerancji	1B
Klasa tolerancji	2B +0,05
Klasa tolerancji	3B
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik