

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, Typ: 1.1/8-12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130030 1.1/8-12
GTIN	4062406035556
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Opis techniczny

długość całkowita L	180 mm
Liczba ostrzy Z	4
liczba rowków wiórowych	4
głębokość gwintu	57,15 mm
norma	DIN 376
Materiał ostrza	HSS E
liczba zwojów na cal	12
skok gwintu	2,117 mm
Ø chwytu D _s	22 mm
Ø gwintu	28,575 mm
Ø otworu rdzenia	26,5 mm
Chwyt kwadratowy □	18 mm
Rodzaj gwintu	UNF

wielkość gwintu	1.1/8-12 UNF
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Klasa tolerancji	2B +0,10
Klasa tolerancji	2B +0,20
Klasa tolerancji	2B
Klasa tolerancji	1B
Klasa tolerancji	2B +0,05
Klasa tolerancji	3B
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik