

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, Typ: 3/4-27****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130041 3/4-27
GTIN	4062406046330
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

**Opis techniczny**

Ø chwytu D <sub>s</sub>	14 mm
liczba rowków wiórowych	4
skok gwintu	0,94 mm
liczba zwojów na cal	27
norma	DIN 376
długość całkowita L	125 mm
Liczba ostrzy Z	4
Chwyt kwadratowy □	11 mm
głębokość gwintu	47,63 mm
Ø gwintu	19,05 mm
Ø otworu rdzenia	18,2 mm
Materiał ostrza	HSS E
Rodzaj gwintu	UNS-LH

wielkość gwintu	3/4-27 UNS LH
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Klasa tolerancji	2B +0,10
Klasa tolerancji	2B +0,20
Klasa tolerancji	2B
Klasa tolerancji	1B
Klasa tolerancji	2B +0,05
Klasa tolerancji	3B
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik