

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 1.3/4-8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130046 1.3/4-8
GTIN	4062406051914
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UN-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 8

Ø gwintu: 44,45 mm

długość całkowita L: 220 mm

Ø chwytu D_s: 36 mm

Chwyt kwadratowy □: 29 mm

Ø otworu rdzenia: 41,4 mm

Opis techniczny

głębokość gwintu	88,9 mm
Liczba ostrzy Z	4
liczba zwojów na cal	8
kąt nacięcia	15 stopni
Ø chwytu D _s	36 mm
Materiał ostrza	HSS E

&nbsp;

Chwył kwadratowy □	29 mm
∅ otworu rdzenia	41,4 mm
skok gwintu	3,175 mm
∅ gwintu	44,45 mm
norma	DIN 376
długość całkowita L	220 mm
liczba rowków wiórowych	4
Rodzaj gwintu	UN-LH
wielkość gwintu	1.3/4-8 UN LH
powłoka	TiN
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik