

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 7/8-14****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130046 7/8-14
GTIN	4062406050979
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNF-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 14

Ø gwintu: 22,225 mm

długość całkowita L: 140 mm

Ø chwytu D_s: 18 mm

Chwył kwadratowy □: 14,5 mm

Ø otworu rdzenia: 20,4 mm

Opis techniczny

Ø gwintu	22,225 mm
długość całkowita L	140 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Chwył kwadratowy □	14,5 mm
skok gwintu	1,814 mm
głębokość gwintu	44,45 mm

Materiał ostrza 	HSS E
Ø chwytu D _s	18 mm
Liczba ostrzy Z	4
norma	DIN 376
liczba zwojów na cal	14
liczba rowków wiórowych	4
Ø otworu rdzenia	20,4 mm
Rodzaj gwintu	UNF-LH
wielkość gwintu	7/8-14 UNF LH
powłoka	TiN
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik