

FAHRION®
PRÄZISION**Tulejki zaciskowe ER z uszczelnieniem, ER 25, nomin. Ø mocowania d: 11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308946 11
GTIN	2050001765505
Klasa artykułu	39Y

Opis**Wykonanie:**

Hartowane w całości i szlifowane.

Ochrona antykorozyjna: tulejka zaciskowa całkowicie powlekana FAHRION Protect, również powierzchnie funkcyjne.

Zalety:

Powłoka zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.

wskazówka:

Z **uszczelnieniem** do chłodzenia wewnętrznego (możliwość zastosowania do 100 barów) można mocować tylko na wymiar nominalny. **Zbliżone do ISO 15488-A.**

norma: ISO 15488-A

Dokładność ruchu obrotowego: $\leq 5 \mu\text{m}$

typ: 429 E

Ø zewn. D: 25,7 mm

Długość całkowita L: 34 mm

Opis techniczny

nomin. Ø mocowania d	11 mm
uchwyt	ER 25
norma	ISO 15488-A

Dokładność ruchu obrotowego	≤ 5 μm
typ	429 E
Ø zewn. D	25,7 mm
Długość całkowita L	34 mm