

FAHRION®
FAHRION® PROTECT**Tulejki zaciskowe ER z uszczelnieniem, ER 25, nomin. Ø mocowania d: 9mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308946 9
GTIN	2050001766069
Klasa artykułu	39Y

Opis**Wykonanie:**

Hartowane w całości i szlifowane.

Ochrona antykorozyjna: tulejka zaciskowa całkowicie powlekana FAHRION Protect, również powierzchnie funkcyjne.

Zalety:

Powłoka zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.

wskazówka:

Z **uszczelnieniem** do chłodzenia wewnętrznego (możliwość zastosowania do 60 barów) można mocować tylko na wymiar nominalny. **Zbliżone do ISO 15488-A.**

Opis techniczny

nomin. Ø mocowania d	9 mm
adapter	ER 25
norma	ISO 15488-A
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 5 µm
typ	429 E
Ø zewn. D	25,7 mm
Długość całkowita L	34 mm

Rodzaj produktu

Tulejki zaciskowe