

FAHRION®
PRÄZISION**Tulejki zaciskowe ER z uszczelnieniem, ER 25, nomin. Ø mocowania d: 3 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 308946 3 |
| GTIN | 2050001768650 |
| Klasa artykułu | 39Y |

Opis**Wykonanie:**

Hartowane w całości i szlifowane.

Ochrona antykorozyjna: tulejka zaciskowa całkowicie powlekana FAHRION Protect, również powierzchnie funkcyjne.

Zalety:

Powłoka zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.

wskazówka:

Z **uszczelnieniem** do chłodzenia wewnętrznego (możliwość zastosowania do 100 barów) można mocować tylko na wymiar nominalny. **Zbliżone do ISO 15488-A.**

norma: ISO 15488-A

Dokładność ruchu obrotowego: $\leq 5 \mu\text{m}$

typ: 429 E

Ø zewn. D: 25,7 mm

Długość całkowita L: 34 mm

Opis techniczny

| | |
|----------------------|-------------|
| nomin. Ø mocowania d | 3 mm |
| uchwyt | ER 25 |
| norma | ISO 15488-A |

| | |
|-----------------------------|---------|
| Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 5 μm |
| typ | 429 E |
| Ø zewn. D | 25,7 mm |
| Długość całkowita L | 34 mm |