

Garant**Śruba dociągająca i z chłodzeniem wewnętrznym, do Ø trzpienia: 27 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	575096 27
GTIN	4062406057077
Klasa artykułu	53D

Opis

Wykonanie:

Śruba dociągająca (ocynkowana) z łbem z gniazdem 6-kątnym. **Z otworami doprowadzającymi chłodziwo.**

Zastosowanie:

Do mocowania szczotek okrągłych i talerzowych GARANT. **Uwzględnić moment obrotowy.**

gwint M: M12

Ø główki: 50 mm

Grubość główki K: 8,5 mm

rozwartość klucza: 8 mm

zalecany moment dokręcania: 25 Nm

Opis techniczny

Ø główki	50 mm
zalecany moment dokręcania	25 Nm
rozwartość klucza	8 mm
do Ø trzpienia	27 mm
Grubość główki K	8,5 mm

gwint M

M12