

**FAHRION®**  
PRÄZISION
**Tulejki zaciskowe HP, ER 11, nomin. Ø mocowania d: 2 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	309368 2
GTIN	2050001766151
Klasa artykułu	39Y

**Opis**
**Wykonanie:**

**Bicie systemowe** i powtarzalność **3 µm** (3×D, maks. = 50 mm), przy zastosowaniu z oprawką Fahrion Centro P.

**Ochrona przeciw korozji:** tulejka zaciskowa całkowicie powlekana, również powierzchnie funkcyjne.

**Zalety:**

Powłoka zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.

**Pasuje do :**

precyzyjnych opravek typu ER do tulejek zaciskowych CENTRO P.

**wskazówka:**

- **optymalna precyzja ruchu obrotowego tylko przy zastosowaniu w oprawce CENTRO P**
- **tolerancja zakresu mocowania h10 (tylko wymiar nominalny)**

norma: ISO 15488-B

Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 2 µm

typ: 4008 E

Ø zewn. D: 11,5 mm

Długość całkowita L: 18 mm

**Opis techniczny**

nomin. Ø mocowania d	2 mm
----------------------	------

uchwyt	ER 11
norma	ISO 15488-B
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 2 μm
typ	4008 E
Ø zewn. D	11,5 mm
Długość całkowita L	18 mm