

FAHRION®
PRÄZISION
Tulejki zaciskowe HP, ER 32, nomin. Ø mocowania d: 16 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	309376 16
GTIN	2050001767929
Klasa artykułu	39Y

Opis
Wykonanie:

Bicie systemowe i powtarzalność **3 µm** (3×D, maks. = 50 mm), przy zastosowaniu z oprawką Fahrion Centro P.

Ochrona przeciw korozji: tulejka zaciskowa całkowicie powlekana, również powierzchnie funkcyjne.

Zalety:

Powłoka zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.

Pasuje do :

precyzyjnych opravek typu ER do tulejek zaciskowych CENTRO P.

wskazówka:

- **optymalna precyzja ruchu obrotowego tylko przy zastosowaniu w oprawce CENTRO P**
- **tolerancja zakresu mocowania h10 (tylko wymiar nominalny)**

norma: ISO 15488-B

Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 2 µm

typ: 470 E

Ø zewn. D: 33 mm

Długość całkowita L: 40 mm

Opis techniczny

nomin. Ø mocowania d	16 mm
----------------------	-------

uchwyt	ER 32
norma	ISO 15488-B
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 2 μm
typ	470 E
Ø zewn. D	33 mm
Długość całkowita L	40 mm