

**FAHRION®**  
PRÄZISION**Tulejki zaciskowe ER do gwintowników z uszczel. i dyszami rozpylając., ER 25,  
nomin. Ø mocowania d: 6 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	309413 6
GTIN	2050001765208
Klasa artykułu	39Y

**Opis****Wykonanie:**

Z 4- kątem wewnętrznym do mocowania gwintowników.

Z zaślepką do chłodzenia wewnętrznego (do 100 barów!) i dyszami rozpylającymi.

**Ochrona antykorozyjna FAHRION:**

- powłoka na całej powierzchni tulejek, również na powierzchniach funkcyjnych
- zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.

**Pasuje do :**

wszystkich standardowych oprawek do tulejek zaciskowych ER, tulejek zaciskowych FAHRION i również do oprawek CENTRO P.

**wskazówka:**

**FAHRION®** Tulejka zaciskowa zbliżona do ISO 15488-A.

norma: ISO 15488-A

Dokładność ruchu obrotowego:  $\leq 10 \mu\text{m}$

typ: 4282 E

Ø zewn. D: 25,7 mm

Długość całkowita L: 34 mm

**Opis techniczny**

nomin. Ø mocowania d	6 mm
----------------------	------

uchwyt	ER 25
norma	ISO 15488-A
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 10 μm
typ	4282 E
Ø zewn. D	25,7 mm
Długość całkowita L	34 mm