

**FAHRION®**  
PRÄZISION
**Tulejki zaciskowe HP, ER 25, nomin. Ø mocowania d: 3 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	309373 3
GTIN	2050001765314
Klasa artykułu	39Y

**Opis**
**Wykonanie:**

**Bicie systemowe** i powtarzalność **3 µm** (3×D, maks. = 50 mm), przy zastosowaniu z oprawką Fahrion Centro P.

**Ochrona przeciw korozji:** tulejka zaciskowa całkowicie powlekana, również powierzchnie funkcyjne.

**Zalety:**

Powłoka zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.

**Pasuje do :**

precyzyjnych opravek typu ER do tulejek zaciskowych CENTRO P.

**wskazówka:**

- **optymalna precyzja ruchu obrotowego tylko przy zastosowaniu w oprawce CENTRO P**
- **tolerancja zakresu mocowania h10 (tylko wymiar nominalny)**

norma: ISO 15488-B

Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 2 µm

typ: 430 E

Ø zewn. D: 26 mm

Długość całkowita L: 34 mm

**Opis techniczny**

nomin. Ø mocowania d	3 mm
----------------------	------

uchwyt	ER 25
norma	ISO 15488-B
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 2 μm
typ	430 E
Ø zewn. D	26 mm
Długość całkowita L	34 mm