


FAHRION®
PRÄZISION**Tulejki zaciskowe HP z uszczel., ER 25, nomin. Ø mocowania d: 11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	309374 11
GTIN	2050001766366
Klasa artykułu	33F

Opis**Wykonanie:**

Bicie systemowe i powtarzalność **3 µm** (3×D, maks. = 50 mm), przy zastosowaniu z oprawką Fahrion Centro P.

Ochrona przeciw korozji: tulejka zaciskowa całkowicie powlekana, również powierzchnie funkcyjne.

Zalety:

Powłoka zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.

Pasuje do :

precyzyjnych opravek typu ER do tulejek zaciskowych CENTRO P.

wskazówka:

- **optymalna precyzja ruchu obrotowego tylko przy zastosowaniu w oprawce CENTRO P**
- **tolerancja zakresu mocowania h10 (tylko wymiar nominalny)**

Z **uszczelnieniem** do chłodzenia wewnętrznego (możliwość zastosowania do 100 barów).

Zbliżone do ISO 15488-A.

norma: ISO 15488-A

Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 2 µm

typ: 429 E

Ø zewn. D: 25,7 mm

Długość całkowita L: 34 mm

Opis techniczny

nomin. Ø mocowania d	11 mm
uchwyt	ER 25
norma	ISO 15488-A
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 2 µm
typ	429 E
Ø zewn. D	25,7 mm
Długość całkowita L	34 mm