

**FAHRION®**  
FAHRENDEN PRESSION
**Zestaw tulejek zaciskowych ER HP (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 426 E, ER 16**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	309390
GTIN	2050001764638
Klasa artykułu	39Y

**Opis**
**Wykonanie:**

**Bicie systemowe** i powtarzalność **3 µm** (3×D, maks. = 50 mm), przy zastosowaniu z oprawką Fahrion Centro P.

**Ochrona przeciw korozji:** tulejka zaciskowa całkowicie powlekana, również powierzchnie funkcyjne.

**Zaleta:**

Powłoka zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.

**Pasuje do :**

precyzyjnych oprawek typu ER do tulejek zaciskowych CENTRO P.

**wskazówka:**

- **optymalna precyzja ruchu obrotowego tylko przy zastosowaniu w oprawce CENTRO P**
- **tolerancja zakresu mocowania h10 (tylko wymiar nominalny)**

Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 2 µm

**Opis techniczny**

adapter	ER 16
norma	ISO 15488-B
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 2 µm

Rodzaj produktu

Tulejki zaciskowe