

**FAHRION®**  
FAHRION® PROTECTUM**Tulejki zaciskowe ER do gwintowników z uszczelnieniem, ER 25, nomin. Ø mocowania d: 4,5mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	309409 4,5
GTIN	2050001768056
Klasa artykułu	39Y

**Opis****Wykonanie:**

Z 4- kątem wewnętrznym do mocowania gwintowników.

Z zaślepką do chłodzenia wewnętrznego (do 60 barów!).

**Ochrona antykorozyjna FAHRION:**

- powłoka na całej powierzchni tulejek, również na powierzchniach funkcyjnych
- zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.

**Pasuje do:**

wszystkich standardowych opravek do tulejek zaciskowych ER, tulejek zaciskowych FAHRION i również do opravek CENTRO P.

**wskazówka:**

**FAHRION®** Tulejka zaciskowa zbliżona do ISO 15488-A.

**Opis techniczny**

nomin. Ø mocowania d	4,5 mm
adapter	ER 25
norma	ISO 15488-A
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 10 µm
typ	4282 E

Ø zewn. D	25,7 mm
Długość całkowita L	34 mm
Rodzaj produktu	Tulejki zaciskowe