

FAHRION®
PRÄZISION**Tulejki zaciskowe HP z uszczelnieniem i z dyszami rozpylającymi, ER 32,
nomin. Ø mocowania d: 10 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 309378 10 |
| GTIN | 2050001767301 |
| Klasa artykułu | 33F |

Opis**Wykonanie:**

Bicie systemowe i powtarzalność **3 µm** (3×D, maks. = 50 mm),
przy zastosowaniu z oprawką Fahrion Centro P.

Ochrona przeciw korozji: tulejka zaciskowa całkowicie powlekana, również powierzchnie funkcyjne.

Zalety:

Powłoka zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.

Pasuje do :

precyzyjnych opravek typu ER do tulejek zaciskowych CENTRO P.

wskazówka:

- **optymalna precyzja ruchu obrotowego tylko przy zastosowaniu w oprawce CENTRO P**
- **tolerancja zakresu mocowania h10 (tylko wymiar nominalny)**

Z **uszczelnieniem** do chłodzenia wewnętrznego (możliwość zastosowania do 100 barów) i **dyszami natryskowymi. Zbliżone do ISO 15488-A.**

norma: ISO 15488-A

Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 2 µm

typ: 469 E

Ø zewn. D: 32,7 mm

Długość całkowita L: 40 mm

Opis techniczny

| | |
|-----------------------------|-------------|
| nomin. Ø mocowania d | 10 mm |
| uchwyt | ER 32 |
| norma | ISO 15488-A |
| Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 2 µm |
| typ | 469 E |
| Ø zewn. D | 32,7 mm |
| Długość całkowita L | 40 mm |