

FAHRION®
FAHRION® PROTECTUM**Tulejki zaciskowe ER do gwintowników z uszczelnieniem, ER 25, nomin. Ø mocowania d: 8mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	309409 8
GTIN	2050001766908
Klasa artykułu	39Y

Opis**Wykonanie:**

Z 4- kątem wewnętrznym do mocowania gwintowników.

Z zaślepką do chłodzenia wewnętrznego (do 60 barów!).

Ochrona antykorozyjna FAHRION:

- powłoka na całej powierzchni tulejek, również na powierzchniach funkcyjnych
- zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.

Pasuje do:

wszystkich standardowych opravek do tulejek zaciskowych ER, tulejek zaciskowych FAHRION i również do opravek CENTRO P.

wskazówka:

FAHRION® Tulejka zaciskowa zbliżona do ISO 15488-A.

Opis techniczny

nomin. Ø mocowania d	8 mm
adapter	ER 25
norma	ISO 15488-A
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 10 µm
typ	4282 E

Ø zewn. D	25,7 mm
Długość całkowita L	34 mm
Rodzaj produktu	Tulejki zaciskowe