

FAHRION®
PRÄZISION**Tulejki zaciskowe ER do gwintowników z uszczelnieniem, ER 32, nomin. Ø mocowania d: 9 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	309414 9
GTIN	2050001765918
Klasa artykułu	39Y

Opis**Wykonanie:**

Z 4- kątem wewnętrznym do mocowania gwintowników.
Z zaślepką do chłodzenia wewnętrznego (do 100 barów!).

Ochrona antykorozyjna FAHRION:

- powłoka na całej powierzchni tulejek, również na powierzchniach funkcyjnych
- zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.

Pasuje do :

wszystkich standardowych opravek do tulejek zaciskowych ER, tulejek zaciskowych FAHRION i również do opravek CENTRO P.

wskazówka:

FAHRION® Tulejka zaciskowa zbliżona do ISO 15488-A.

norma: ISO 15488-A

Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 10 µm

typ: 4537 E

Ø zewn. D: 32,7 mm

Długość całkowita L: 40 mm

Opis techniczny

nomin. Ø mocowania d

9 mm

uchwyt	ER 32
norma	ISO 15488-A
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 10 μm
typ	4537 E
Ø zewn. D	32,7 mm
Długość całkowita L	40 mm