

FAHRION®
PRÄZISION**Tulejki zaciskowe ER do gwintowników z uszczelnieniem, ER 40, nomin. Ø mocowania d: 16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	309419 16
GTIN	2050001767868
Klasa artykułu	39Y

Opis**Wykonanie:**

Z 4- kątem wewnętrznym do mocowania gwintowników.

Z zaślepką do chłodzenia wewnętrznego (do 100 barów!).

Ochrona antykorozyjna FAHRION:

- powłoka na całej powierzchni tulejek, również na powierzchniach funkcyjnych
- zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.

Pasuje do :

wszystkich standardowych oprawek do tulejek zaciskowych ER, tulejek zaciskowych FAHRION i również do oprawek CENTRO P.

wskazówka:

FAHRION® Tulejka zaciskowa zbliżona do ISO 15488-A.

norma: ISO 15488-A

Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 10 µm

typ: 4716 E

Ø zewn. D: 40,7 mm

Długość całkowita L: 46 mm

Opis techniczny

nomin. Ø mocowania d	16 mm
----------------------	-------

uchwyt	ER 40
norma	ISO 15488-A
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 10 μm
typ	4716 E
Ø zewn. D	40,7 mm
Długość całkowita L	46 mm