

**FAHRION®**  
PRÄZISION**Tulejki zaciskowe ER do gwintowników z uszczelnieniem, ER 40, nomin. Ø mocowania d: 25 mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 309419 25     |
| GTIN             | 2050001765475 |
| Klasa artykułu   | 39Y           |

**Opis****Wykonanie:**

Z 4- kątem wewnętrznym do mocowania gwintowników.  
Z zaślepką do chłodzenia wewnętrznego (do 100 barów!).

**Ochrona antykorozyjna FAHRION:**

- powłoka na całej powierzchni tulejek, również na powierzchniach funkcyjnych
- zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.

**Pasuje do :**

wszystkich standardowych oprawek do tulejek zaciskowych ER, tulejek zaciskowych FAHRION i również do oprawek CENTRO P.

**wskazówka:**

**FAHRION®** Tulejka zaciskowa zbliżona do ISO 15488-A.

norma: ISO 15488-A

Dokładność ruchu obrotowego:  $\leq 10 \mu\text{m}$

typ: 4716 E

Ø zewn. D: 40,7 mm

Długość całkowita L: 46 mm

**Opis techniczny**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| nomin. Ø mocowania d | 25 mm |
|----------------------|-------|

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| uchwyt                      | ER 40       |
| norma                       | ISO 15488-A |
| Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 10 μm     |
| typ                         | 4716 E      |
| Ø zewn. D                   | 40,7 mm     |
| Długość całkowita L         | 46 mm       |