

FAHRION®
PRÄZISION**Tulejki zaciskowe HP, ER 11, nomin. Ø mocowania d: 5 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 309368 5 |
| GTIN | 2050001766809 |
| Klasa artykułu | 39Y |

Opis**Wykonanie:**

Bicie systemowe i powtarzalność **3 µm** (3×D, maks. = 50 mm), przy zastosowaniu z oprawką Fahrion Centro P.

Ochrona przeciw korozji: tulejka zaciskowa całkowicie powlekana, również powierzchnie funkcyjne.

Zalety:

Powłoka zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.

Pasuje do :

precyzyjnych opravek typu ER do tulejek zaciskowych CENTRO P.

wskazówka:

- **optymalna precyzja ruchu obrotowego tylko przy zastosowaniu w oprawce CENTRO P**
- **tolerancja zakresu mocowania h10 (tylko wymiar nominalny)**

norma: ISO 15488-B

Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 2 µm

typ: 4008 E

Ø zewn. D: 11,5 mm

Długość całkowita L: 18 mm

Opis techniczny

| | |
|----------------------|------|
| nomin. Ø mocowania d | 5 mm |
|----------------------|------|

| | |
|-----------------------------|-------------|
| uchwyt | ER 11 |
| norma | ISO 15488-B |
| Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 2 μm |
| typ | 4008 E |
| Ø zewn. D | 11,5 mm |
| Długość całkowita L | 18 mm |