

FAHRION®
FAHRENDEN FÜR DIE WERKZEUGE**Zestaw tulejek zaciskowych ER HP z uszczelnieniem (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 425 E, ER 16****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	309391
GTIN	2050001764782
Klasa artykułu	33F

Opis**Wykonanie:**

Bicie systemowe i powtarzalność **3 µm** (3×D, maks. = 50 mm), przy zastosowaniu z oprawką Fahrion Centro P.

Ochrona przeciw korozji: tulejka zaciskowa całkowicie powlekana, również powierzchnie funkcyjne.

Zalety:

Powłoka zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.

Pasuje do :

precyzyjnych oprawek typu ER do tulejek zaciskowych CENTRO P.

wskazówka:

- **optymalna precyzja ruchu obrotowego tylko przy zastosowaniu w oprawce CENTRO P**
- **tolerancja zakresu mocowania h10 (tylko wymiar nominalny)**

Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 2 µm

Opis techniczny

adapter	ER 16
norma	ISO 15488-A

Dokładność ruchu obrotowego

 $\leq 2 \mu\text{m}$

Rodzaj produktu

Tulejki zaciskowe