

FAHRION®
FAHRION® PRESSION**Tulejki zaciskowe ER do gwintowników z uszczel. i dyszami rozpylając., ER 16,
nomin. Ø mocowania d: 6mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	309404 6
GTIN	2050001765123
Klasa artykułu	39Y

Opis**Wykonanie:**

Z 4- kątem wewnętrznym do mocowania gwintowników.

Z zaślepką do chłodzenia wewnętrznego (do 60 barów!) i dyszami rozpylającymi.

Ochrona antykorozyjna FAHRION:

- powłoka na całej powierzchni tulejek, również na powierzchniach funkcyjnych
- zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.

Pasuje do:

wszystkich standardowych opravek do tulejek zaciskowych ER, tulejek zaciskowych FAHRION i również do opravek CENTRO P.

wskazówka:

FAHRION® Tulejka zaciskowa zbliżona do ISO 15488-A.

Opis techniczny

nomin. Ø mocowania d	6 mm
adapter	ER 16
norma	ISO 15488-A
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 10 µm
typ	4031 E

Ø zewn. D	16,7 mm
Długość całkowita L	27,5 mm
Rodzaj produktu	Tulejki zaciskowe