

FAHRION®
PRÄZISION

Tulejki zaciskowe ER do gwintowników z uszczel. i dyszami rozpylając., ER 16, nomin. Ø mocowania d: 7 mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 309404 7 |
| GTIN | 2050001765130 |
| Klasa artykułu | 39Y |

Opis

Wykonanie:

Z 4- kątem wewnętrznym do mocowania gwintowników.

Z zaślepką do chłodzenia wewnętrznego (do 100 barów!) i dyszami rozpylającymi.

Ochrona antykorozyjna FAHRION:

- powłoka na całej powierzchni tulejek, również na powierzchniach funkcyjnych
- zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.

Pasuje do :

wszystkich standardowych oprawek do tulejek zaciskowych ER, tulejek zaciskowych FAHRION i również do oprawek CENTRO P.

wskazówka:

FAHRION® Tulejka zaciskowa zbliżona do ISO 15488-A.

norma: ISO 15488-A

Dokładność ruchu obrotowego: $\leq 10 \mu\text{m}$

typ: 4031 E

Ø zewn. D: 16,7 mm

Długość całkowita L: 27,5 mm

Opis techniczny

| | |
|----------------------|------|
| nomin. Ø mocowania d | 7 mm |
|----------------------|------|

| | |
|-----------------------------|-------------|
| uchwyt | ER 16 |
| norma | ISO 15488-A |
| Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 10 μm |
| typ | 4031 E |
| Ø zewn. D | 16,7 mm |
| Długość całkowita L | 27,5 mm |