

**FAHRION®**  
FAHRION® PRESSION**Zestaw tulejek zaciskowych ER HP z uszczelnieniem (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16 mm)  
429 E, ER 25****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	309394
GTIN	2050001766434
Klasa artykułu	33F

**Opis****Wykonanie:**

**Bicie systemowe** i powtarzalność **3 µm** (3×D, maks. = 50 mm),  
przy zastosowaniu z oprawką Fahrion Centro P.

**Ochrona przeciw korozji:** tulejka zaciskowa całkowicie powlekana, również powierzchnie funkcyjne.

**Zaleta:**

Powłoka zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.

**Pasuje do :**

precyzyjnych opravek typu ER do tulejek zaciskowych CENTRO P.

**wskazówka:**

- **optymalna precyzja ruchu obrotowego tylko przy zastosowaniu w oprawce CENTRO P**
- **tolerancja zakresu mocowania h10 (tylko wymiar nominalny)**

Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 2 µm

**Opis techniczny**

adapter	ER 25
norma	ISO 15488-A

Dokładność ruchu obrotowego

 $\leq 2 \mu\text{m}$ 

Rodzaj produktu

Tulejki zaciskowe