

FAHRION®
PRÄZISION**Tulejki zaciskowe ER z uszczel., ER 11, nomin. Ø mocowania d: 4 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308882 4
GTIN	2050001768841
Klasa artykułu	39Y

Opis**Wykonanie:**

Hartowane w całości i szlifowane.

Ochrona antykorozyjna: tulejka zaciskowa całkowicie powlekana FAHRION Protect, również powierzchnie funkcyjne.

Zalety:

Powłoka zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.

wskazówka:

Z **uszczelnieniem** do chłodzenia wewnętrznego (możliwość zastosowania do 100 barów) można mocować tylko na wymiar nominalny. **Zbliżone do ISO 15488-A.**

norma: ISO 15488-A

Dokładność ruchu obrotowego: $\leq 5 \mu\text{m}$

typ: 4012 E

Ø zewn. D: 11,2 mm

Długość całkowita L: 18 mm

Opis techniczny

nomin. Ø mocowania d	4 mm
uchwyt	ER 11
norma	ISO 15488-A

Dokładność ruchu obrotowego	≤ 5 μm
typ	4012 E
Ø zewn. D	11,2 mm
Długość całkowita L	18 mm