

FAHRION®
PRÄZISION**Tulejki zaciskowe HP z uszczel., ER 11, nomin. Ø mocowania d: 3 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 309369 3 |
| GTIN | 2050001767318 |
| Klasa artykułu | 33F |

Opis**Wykonanie:**

Bicie systemowe i powtarzalność **3 µm** (3×D, maks. = 50 mm),
przy zastosowaniu z oprawką Fahrion Centro P.

Ochrona przeciw korozji: tulejka zaciskowa całkowicie powlekana, również powierzchnie funkcyjne.

Zalety:

Powłoka zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.

Pasuje do :

precyzyjnych opravek typu ER do tulejek zaciskowych CENTRO P.

wskazówka:

- **optymalna precyzja ruchu obrotowego tylko przy zastosowaniu w oprawce CENTRO P**
- **tolerancja zakresu mocowania h10 (tylko wymiar nominalny)**

Z **uszczelnieniem** do chłodzenia wewnętrznego (możliwość zastosowania do 100 barów).

Zbliżone do ISO 15488-A.

norma: ISO 15488-A

Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 2 µm

typ: 4012 E

Ø zewn. D: 11,2 mm

Długość całkowita L: 18 mm

Opis techniczny

| | |
|-----------------------------|-------------|
| nomin. Ø mocowania d | 3 mm |
| uchwyt | ER 11 |
| norma | ISO 15488-A |
| Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 2 µm |
| typ | 4012 E |
| Ø zewn. D | 11,2 mm |
| Długość całkowita L | 18 mm |