

HOLEX®
Cyfrowe mikrometry zewnętrzne, zakres pomiarowy: 25-50 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	421490 25-50
GTIN	4045197701886
Klasa artykułu	42B

Opis
Wykonanie:

Czytelne wskazania. Powierzchnie pomiarowe pokryte węglnikami spiekanymi.
Odczyt cyfrowy i analogowy. Pyłoszczelna i zabezpieczona przed bryzgami wody obudowa metalowa.

w dostawie::

1 bateria nr 081560, wielk. 357. 1 kulka mocowana wtykowo do pomiaru pochyleń.

Od wielkości 25-50 z 1 wzorcem nastawczym.

norma: DIN 863

podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm

stopień ochrony IP: IP 54

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: B2

Kalibracja: B1

odczyt: 0,001 mm

granica błędu: 4 µm

Ø wrzeciona: 6,5 mm

skok wrzeciona: 0,5 mm

Opis techniczny

Ø wrzeciona	6,5 mm
skok wrzeciona	0,5 mm
zakres pomiarowy	25 - 50 mm
granica błędu	4 µm

odczyt	0,001 mm
Kalibracja	B2
Kalibracja	B1
liczba baterii	1
z bateriami / akumulatorkami	081560 357
norma	DIN 863
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
stopień ochrony IP	IP 54
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	sztywny pojemnik

Usługi

Kalibracja wzorców nastawczych do mikrometrów maks. wymiar nominalny 100 mm	012110 100
Kalibracja mikrometrów maks. zakres pomiarowy 100 mm	012050 100
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Mikrometr kabłąkowy maks. zakres pomiarowy 100 mm	012060 100

Akcesoria

Wzorce nastawcze do mikrometrów długość całkowita 25 mm	421100 25
Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa 357	081560 357