

**Pochyłomierz Niveltronic, model kątowy, Długość podstawowa: 200mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	467558 200
GTIN	7630041112221
Klasa artykułu	45C

Opis**Wykonanie:**

Elektroniczna poziomica ze wskazaniem skali i zintegrowanym galwanometrem do sprawdzenia i ustawienia powierzchni w położeniu poziomym lub pionowym. TESA Niveltronic odznacza się doskonałą stabilnością punktu zerowego. Dzięki temu poziomica nadaje się szczególnie dobrze do pomiarów precyzyjnych małych pochyleń i długotrwałych pomiarów geometrii. Masywny korpus z odlewu żeliwa szarego.

Dwie proste i przyrządkowa baza pomiarowa, ustawione do siebie pod kątem prostym.

Zastosowanie:

Dzięki przyrządkowym podstawom pomiarowym szczególnie nadaje się do ustawiania płaszczyzn poziomych i pionowych. Kontrola wałów o \varnothing 20 – 120 mm.

Wyp. dodatkowe:

Wkładka pomiarowa z granitu 200, 250 i 500 mm.

Opis techniczny

granica błędu	0,005 +1% od wartości pomiarowej mm/m
długość	210 mm

zakres pomiarowy	$\pm 0,75 / 0,15$ mm/m
wysokość	85 mm
szerokość	200 mm
dokładność powtórzeń	0,001 mm/m
wartość działki skali	0,05 / 0,01 mm/m
masa	6400 g
Opakowanie	Etui
Norma	DIN 2276
Rodzaj produktu	Pochyłomierze