



Taboret warsztatowy z rolkami, niski



Dane zamówienia

Numer katalogowy	965060
GTIN	4045197702425
Klasa artykułu	91Z

Opis

Wykonanie:

Wygodne taborety obrotowe pokryte miękką, wygodną i oddychającą **tapicerką tekstylną**. Wysokość siedzenia regulowana za pomocą amortyzatorów gazowych z **wyłącznikiem pierścieniowym**.

Średnica siedziska 350 mm.

Nośność: 120 kg.

Norma:

DIN 68877

wskazówka:

Oddychający aktywnie tkanina Mesh ulega uszkodzeniu przez zapięcia na rzep. Proszę zabezpieczyć rzepy.

nośność krzesła: 120 kg

certyfikat bezpieczeństwa: GS TÜV Rheinland

regulacja wysokości: 450 - 630 mm

Ø siedziska: 350 mm

kolor tapicerki: czarny

Opis techniczny

materiał siedzenia	Mesh-Stoff
Ø siedziska	350 mm
wykonanie rolek	rolki hamowane w zależności od obciążenia, do twardych posadzek.
norma	DIN 68877
kolor tapicerki	czarny
wykonanie podstawy	zestaw rolek
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości	Amortyzator gazowy
nośność	120 kg
wykonanie podstawy	Stopka krzyżowa 5-ramienna
materiał podstawy	Aluminium matowe lakierowane proszkowo
Sposób regulacji wysokości	wywołanie pierścieniowe
nośność krzesła	120 kg
certifikat bezpieczeństwa	GS TÜV Rheinland
regulacja wysokości	450 - 630 mm

Akcesoria

Kółka zamienne (1 zestaw = 5 szt.)

962517