

 GRIDLINE**Wózek na materiały, wysokość: 1300 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	918590 1300
GTIN	4062406057244
Klasa artykułu	91P

Opis**Wykonanie:**

Ramy i konstrukcja z rury stalowej 4-kątnej z podstawą z blachy stalowej. Szczeliny w ramie z przodu i z tyłu (co 50 mm) do mocowania półek, szyn wielofunkcyjnych itp. o rozmiarze 1000 mm. **Gwintowane tulejki** od wewnątrz ramy do montażu blachy perforowanej. 4 koła skrętne (2 z hamulcem, Ø **125 mm**) z niepozostawiającym śladów bieżnikiem poliuretanowym, piasty na łożyskach rolkowych i duży uchwyt do pchania z powłoką Haptoprene® zapewniają dobrą manewrowość.

Zastosowanie:

Do uzupełnienia półkami, listwami na pojemniki, uchwytami na rysunki, szyną Multifix, poprzeczką oraz panelami perforowanymi o rozm. 1000.

Powłoka lakiernicza:

jasny szary RAL 7035 **lakierowane proszkowo.**

wykonanie konstrukcyjne: Konstrukcja z rur stalowych

Regulacja wysokości co: 50 mm

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 1300 mm

szerokość: 1100 mm

szer. (bez uchwytu): 1000 mm

głębokość: 700 mm

wysokość użytkowa: 970 mm

szerokość użytkowa: 920 mm

Opis techniczny

wysokość użytkowa	970 mm
Ø koła	125 mm
szerokość	1100 mm
masa	32 kg
liczba kółek skrętnych bez hamulca	2
wysokość	1300 mm
głębokość	700 mm
materiał rolek	Bieżnik poliuretanowy niepozostawiający śladów
moduł zawieszania	50 mm
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
Nośność maksymalna	200 kg
szer. (bez uchwytu)	1000 mm
szerokość użytkowa	920 mm
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Regulacja wysokości co	50 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Akcesoria

Haki dodatkowe długość użytkowa 150 mm	918604 150
poprzeczka pasuje do szerokości użytkowej 920 mm	918603 920
Uchwyt przesuwny kolor BLUE	920135 BLUE
Półka o głębokości 610 mm pasuje do szerokości użytkowej 920 mm	918592 920
Haki dodatkowe długość użytkowa 75 mm	918604 75

