

Garant**Taboret warsztatowy, pokryty tkaniną, ze ślizgami, niski****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	965061
GTIN	4045197702432
Klasa artykułu	91Z

Opis**Wykonanie:**

Wygodne taborety obrotowe pokryte miękką, wygodną i oddychającą **tapicerką tekstylną**. Wysokość siedzenia regulowana za pomocą amortyzatorów gazowych z **wyzwalaczem pierścieniowym**. Pięcioramienna podstawa z aluminium.

Średnica siedziska 350 mm.

Nośność: 120 kg.

Norma:

DIN 68877

wskazówka:

Oddychający aktywnie tkanina Mesh ulega uszkodzeniu przez zapięcia na rzep. Proszę zabezpieczyć rzepy.

Opis techniczny

norma	DIN 68877
wykonanie podstawy	Stopka krzyżowa 5-ramienna
wykonanie podstawy	Ślizg

wykonanie mechanizmu regulacji wysokości	Amortyzator gazowy
nośność	120 kg
kolor tapicerki	czarny
materiał podstawy	Aluminium matowe lakierowane proszkowo
materiał siedzenia	Mesh-Stoff
Ø siedziska	350 mm
Sposób regulacji wysokości	wywołanie pierścieniowe
wersja	bez kółek
nośność krzesła	120 kg
regulacja wysokości	440 - 610 mm
Rodzaj produktu	Taboret

Akcesoria

Ślizgi(1 zestaw = 5 szt.)

962518