

HOLEX**Zestawy wiertel krętych HSS nr 114000, do uzupełniania, bez powłoki, Typ: 1-10,5****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 115020 1-10,5 |
| GTIN | 4045197024121 |
| Klasa artykułu | 12B |

Opis**Wykonanie:**

Zestawione z wiertel krętych DIN 338. **Dodatkowo z wielk. pośrednimi** do otw. pod gwinty o \varnothing 3,3 / 4,2 / 6,8 / 10,2.

chłodzenie wewnętrzne: nie

chwyt: Trzpień walcowy

zakres wiertel: 1 - 10,5 mm

liczba wiertel: 24

\varnothing otworu rdzenia: 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm

stopniowanie średnic wiertel co: 0,5 mm

Opis techniczny

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| zakres wiertel | 1 - 10,5 mm |
| liczba wiertel | 24 |
| stopniowanie średnic wiertel co | 0,5 mm |
| chwyt | Trzpień walcowy |

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Ø otworu rdzenia | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm |
| Liczba zębów Z | 2 |
| powłoka | bez powłoki |
| Materiał ostrza | HSS |
| typ | N |
| Tolerancja Ø nominalnej | h8 |
| kąt wierzchołkowy | 118 stopni |
| chłodzenie wewnętrzne | nie |
| w kasecie, | nie |
| pierścień barwny | bez |
| Rodzaj produktu | Wiertła kręte |