

HOLEX**Zestawy wiertel krętych HSS nr 114000, do uzupełniania, bez powłoki, Typ: 1-13KB****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	115020 1-13KB
GTIN	4045197657558
Klasa artykułu	12B

Opis**Wykonanie:**

Zestawione z wiertel krętych DIN 338. **Dodatkowo z wielk. pośrednimi** do otw. pod gwinty o \varnothing 3,3 / 4,2 / 6,8 / 10,2.

chłodzenie wewnętrzne: nie

chwyt: Trzpień walcowy

zakres wiertel: 1 - 13 mm

liczba wiertel: 29

\varnothing otworu rdzenia: 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm

stopniowanie średnic wiertel co: 0,5 mm

Opis techniczny

zakres wiertel	1 - 13 mm
liczba wiertel	29
stopniowanie średnic wiertel co	0,5 mm
chwyt	Trzpień walcowy
\varnothing otworu rdzenia	3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Liczba zębów Z	2

powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS
typ	N
Tolerancja Ø nominalnej	h8
kąt wierzchołkowy	118 stopni
chłodzenie wewnętrzne	nie
w kasecie,	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertła kręte