

**Garant****Noże, neutralne, chwyt / wielkość płytki: 16/06 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260611 16/06
GTIN	4062406059323
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Noże 16/06 mm kod ISO uchwytu: SRDCN 1616H06  
pasująca wymienna płytka skrawająca: RC.T 0602  
Szerokość funkcjonalna L<sub>4</sub> uchwytów neutralnych: 11 mm  
Długość wysięgu L<sub>1</sub> uchwytów neutralnych: 12,4 mm  
Długość całkowita L uchwytów neutralnych: 100 mm  
śruby mocujące: 269028 22

**Opis techniczny**

Wielkość chwytu	16 mm
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub> uchwytów neutralnych	11 mm
Długość wysięgu L <sub>1</sub> uchwytów neutralnych	12,4 mm
Długość całkowita L uchwytów neutralnych	100 mm
śruby mocujące	269028 22
kod ISO uchwytu	SRDCN 1616H06
pasująca wymienna płytka skrawająca	RC.T 0602
wielk. płytki	6 mm
rodzaj zastosowania	neutralne
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	30 stopni

rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

## Akcesoria

Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8