

Garant**Noże, neutralne, chwyt / wielkość płytki: 20/06 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260611 20/06
GTIN	4062406059330
Klasa artykułu	21T

Opis

Noże 20/06 mm kod ISO uchwytu: SRDCN 2020K06
pasująca wymienna płytki skrawająca: RC.T 0602
Szerokość funkcjonalna L₄ uchwytów neutralnych: 13 mm
Długość wysięgu L₁ uchwytów neutralnych: 12,4 mm
Długość całkowita L uchwytów neutralnych: 125 mm
śruby mocujące: 269028 22

Opis techniczny

wielk. płytki	6 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄ uchwytów neutralnych	13 mm
Długość wysięgu L ₁ uchwytów neutralnych	12,4 mm
śruby mocujące	269028 22
kod ISO uchwytu	SRDCN 2020K06
Długość całkowita L uchwytów neutralnych	125 mm
Wielkość chwytu	20 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	RC.T 0602
rodzaj zastosowania	neutralne
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	30 stopni

rodzaj chwytu	Główce skrawające
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8