


CNMG 190612, Gatunek: CA025P

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250383 CA025P
GTIN	4960664863716
Klasa artykułu	25E

Opis

CNMG 190612 CA025P Gatunek: CA025P

Łamacz wiórów: PH

głębokość skrawania a_p : 1 - 10 mm

posuw f : 0,25 - 0,8 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 420 m/min

Opis techniczny

Materiał ostrza 	HM
Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Gatunek	CA025P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
promień naroża	1,2 mm
posuw f	0,25 - 0,8 mm/obr,

głębokość skrawania a_p	1 - 10 mm
Łamacz wiórów	PH
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 420 m/min
powłoka	CVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 190612
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia