


DNMG 150608, Gatunek: CA025P

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250797 CA025P
GTIN	4960664864249
Klasa artykułu	25E

Opis

DNMG 150608 CA025P Gatunek: CA025P

Łamacz wiórów: PS

głębokość skrawania a_p : 1 - 4 mm

posuw f : 0,15 - 0,6 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 420 m/min

Opis techniczny

Gatunek	CA025P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 420 m/min
posuw f	0,15 - 0,6 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	1 - 4 mm
Materiał ostrza 	HM
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły

Łamacz wiórów	PS
Zastosowanie główne	P
promień naroża	0,8 mm
powłoka	CVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150608
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia