


SNMG 150612, Gatunek: CA025P

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251363 CA025P
GTIN	4960664864812
Klasa artykułu	25E

Opis

SNMG 150612 CA025P promień naroża: 1,2 mm

Gatunek: CA025P

Łamacz wiórów: PH

głębokość skrawania a_p : 1 - 10 mm

posuw f : 0,25 - 0,8 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 420 m/min

Opis techniczny

posuw f	0,25 - 0,8 mm/obr,
Gatunek	CA025P
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	PH
Zastosowanie główne	P
głębokość skrawania a_p	1 - 10 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 420 m/min

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
promień naroża	1,2 mm
Materiał ostrza 	HM
powłoka	CVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 150612
liczba wymian/ostrzy	8
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia